



Pnömatik aktuatörlü küresel vana VZPR-BPD-22-R38

Ürün numarası: 540511

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Döner silindir
Çalıştırma türü	elektrikli pnömatik
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Montaj türü	dişi dış ile
Bağlantı rakoru	Rp3/8
Anahtarlama konumu göstergesi	Düğme yönü = akış yönü
Nominal genişlik DN	15
Tahrik çalışma basıncı	1 bar ... 8.4 bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Sembol	00991921
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 150 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 80 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Ürün ağırlığı	1300 g
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet