


# Şartlandırıcı kombinasyonu MSB4N-1/4:J4M1D1A1-WP

Ürün numarası: 541442

FESTO



## Veri sayfası

[PDF](#) General operating condition

Özellik	Değer
Boyut	4
Seri	MS
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme aksesuarlarla kapatılabilir
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	5 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Standart sis yağlayıcı
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ön basınç kompanzasyonu ile ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile
Kabuk koruması	Plastik koruyucu kavanoz
Sembol	00991595
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	4.5 bar ... 12 bar
Basınç kontrol aralığı	4 bar ... 12 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	550 l/dak
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 1,5 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [6:4:-] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	1500 g
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/4 NPT
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Makrolon®