

# Dayanıklı Hortum PAN-R-10X1,9-SI

Ürün numarası: 541677

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	44 mm
İç çap	6.2 mm
Min. bükme yarıçapı	25 mm
Hortum özellikleri	Enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 3.5 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 35 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 507.5 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-30 °C ... 80 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.0498 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	gümüş
Shore sertliği	D 62 +/-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-A