



Dağıtım modülü FRM-Y-D-MINI

Ürün numarası: 542184

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Dağıtım modülü
Sembol	00991510
Çalışma basıncı	0 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	0 bar ... 12 bar
Ana akış yönünde standart anma debisi 1-2	3300 l/dak
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 125 V
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	507 g
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm