


Eksenel kit EAMM-A-D60-70A

Ürün numarası: 543161

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	62.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	820 g
Aktüatör arayüz kodu	D60 D60C
Arayüz kodu motor In	70A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu