


# Kaplin EAMC-16-20-6-6

Ürün numarası: 543420

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	6 mm
Tutucu çapı 2	6 mm
Boyut	16
Nominal uzunluk	20 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	1.6 Nm
Ürün ağırlığı	8 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu