



# Hava Kurutucu LDM1-1/2-D-MAXI-1000

Ürün numarası: 543669

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Boyut   | Maksi  |
| Seri  | D  |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °                                  |
| Tasarım   | Membran kurutucu                               |
| Sembol  | 00991516                                       |
| Çalışma basıncı   | 3 bar ... 12.5 bar                             |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 1000 l/dak                                     |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava |
| Basınç çiy noktası azaltma                                | 17 K   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet            |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Depolama sıcaklığı  | -20 °C ... 60 °C                               |
| Akışkan sıcaklığı   | 2 °C ... 50 °C                                 |
| Ortam sıcaklığı   | 2 °C ... 50 °C                                 |
| Ürün ağırlığı   | 2250 g   |
| Montaj türü   | aksesuarlarla                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2   |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/2   |
| Gövde malzemesi   | Çinko pres döküm                               |
| Kabuk malzemesi   | Dövme alüminyum alaşım                         |