

# Çıkış modülü CP-A08-M12-EL-Z

Ürün numarası: 546924

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C ... 70 °C
Koruma türü	IP65 IP67
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
KC işareti	KC-EMV
Ruhsat	RCM Mark c UL us - Listelenmiş (OL)
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Kapak malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
LED göstergeler	3 modül diagnostiği 8 kanallı diagnostik 8 kanal durumu
Maksimum çıkış sayısı	8
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı DC yük gerilimi	24 V
Yük gerilimine ilişkin not	yük voltajı bağlantısı ile (24VDC)
Yük gerilimi artakan dalgalanma	4 Vss
Çıkışların karakteristik eğrisi	IEC1131-T2
Anahtarlama mantığı çıkışlar	PNP (pozitif anahtarlama)
Modül başına maks. toplam akım	4 A
Kanal - kanal elektriksel izolasyonu	Hayır
Koruma (kısa devre)	grup başına dahili elektronik emniyet