



Vakum jeneratörü VN-14-L-T4-PQ2-VA5-RO2

Ürün numarası: 547709

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Laval nozulun nominal genişliği	1.4 mm
Izgara ölçüsü	18 mm
Susturucu yapı şekli	Açık
Montaj konumu	herhangi bir
Ejektör karakteristiği	yüksek emiş debisi Standart
Entegre işlev	Susturucu açık
Tasarım	T şekli
Sembol	00991489
Maks. emiş debisi için çalışma basıncı	8 bar
Çalışma basıncı	1 bar ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Atmosfere karşı maks. emiş debisi	90 l/dak
Nominal çalışma basıncında hava verme süresi	0.25 sn
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Nominal çalışma basıncında ses basınç seviyesi	77 dB(A)
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 60 °C
Maks. sıkma torqu	0.5 Nm
Ürün ağırlığı	42 g
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	QS-6
Pnömatik bağlantı 3	Susturucu açık
Vakum portu	G1/4
Bağlantı dişi malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Alıcı nozul malzemesi	POM
Gövde malzemesi	POM takviyeli
Susturucu malzemesi	Alüminyum pres döküm POM Poliüretan köpük
Jet nozulu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım

Özellik	Değer
Bağlantı elemanı malzemesi	Pirinç nikel kaplı