



Darbe emici DYSW-10-17-Y1F

Ürün numarası: 548074

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Strok	17 mm
Sönümlleme	kendinden ayarlı yumuşak eğri
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Konum algılama	Yok
Sembol	00991495
Maks. çarpma hızı	3 m/sn
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 sn
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 sn
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Sönümlleme uzunluğu	17 mm
Maks. durdurma kuvveti	700 N
Strok başına maks. enerji tüketimi	8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	30000 j
Maks. artık enerji	0.03 j
Geri getirme kuvveti	3.5 N
Min. itme kuvveti	25 N
Ürün ağırlığı	67 g
Kütle aralığı	20 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Galvanize çelik
Piston mili malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik