


Kablolu Soket KMYZ-4-0,5-B-EX

Ürün numarası: 550324

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	12 g
Elektrik bağlantısı	Açılı soket Kablo kare tasarım MSZB
Çalışma gerilimi aralığı DC	3 V ... 36 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1 A
Aşırı gerilim direnci	0.9 kV
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo özelliği	Standart
Kablo yapısı	2 x 0,35 mm ²
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu
Fiş kontaktları malzemesi	Bronz