



Hassas Filtre MS9-LFM-N3/4-BUV-HF-DA

Ürün numarası: 552994

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Seri	MS
Boyut	9
Tasarım	Elyaf filtre
Filtre hassasiyeti	1 µm
Su tahliye	elle basmalı
Sembol	00991544
Çalışma basıncı	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Çalışma basıncı	2 bar ... 12 bar
Çalışma basıncı	29 psi ... 174 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [6:::4] uyarınca basınçlı hava
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [5:::3] uyarınca basınçlı hava
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	10000 l/dak
Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı	500 l/dak
Filtre verimliliği	99.99 %
Maks. yoğuşma miktarı	225 ml
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 7
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
İnce parçacık ayırma derecesi	99 %
Artık yağ içeriği	0.5 mg/m ³
Yağ aerosol ayırma derecesi	90 %
Fark basınç göstergesi	Optik gösterge
Ex ortam sıcaklığı	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/4 NPT
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kapak malzemesi	Süreç otomasyonu

Özellik	Değer
Filtre malzemesi	Borosilikat elyaf
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	Süreç otomasyonu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	2500 g