



# Aktif karbon filtre MS9-LFX-N1-U

Ürün numarası: 553034

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	9
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım	Aktif karbon filtre
Sembol	00991519
Çalışma basıncı	0 bar ... 20 bar
Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı	6500 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [3:4:2] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 7
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [3:4:1] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	5 °C ... 30 °C
Artık yağ içeriği	0.003 mg/m <sup>3</sup>
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	2000 g
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Kapak malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Filtre malzemesi	Aktif karbon
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kontrol camı malzemesi	PA