

# Körük bağlantı takımı DADB-V6-63-S301-350

Ürün numarası: 553341

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	57 mm
Boyut	63
Kaldırma aralığı	301 mm ... 350 mm
Piston mili uzatması	97 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	kanallı egzoz havası ile
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Ürün ağırlığı	164 g
Montaj türü	ertelenebilir dişli pim ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik