


Yaklaşım sensörü Silindir Sensörü SIEF-M18B-PS-S-L

Ürün numarası: 553545

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yuvarlak
Karşılık geldiği norm	EN 60947-5-2
Sembol	00991701
Ruhsat	RCM Mark c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Nominal anahtarlama mesafesi	5 mm
Ortam sıcaklığı	-30 °C ... 85 °C
Tekrarlama hassasiyeti	0.28 mm
Anahtarlama çıkışı	PNP
Anahtarlama elemanı işlevi	Normalde açık kontakt
Maks. anahtarlama frekansı DC	2500 Hz
Maks. çıkış akımı	200 mA
Kısa devre dayanımı	saat ayarı
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V ... 30 V
Ters polarite koruması	tüm elektrik bağlantıları için
Elektrik bağlantısı	M12x1 Soket
Soket gövdesi malzemesi	krom kaplama
Boyut	M18
Montaj türü	Aynı hizada
Ürün ağırlığı	41 g
Gövde malzemesi	krom kaplama
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Koruma türü	IP68
Manyetik alanlara karşı bağışıklık	manyetik sabit ve değişim alanı
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Ek sensör bilgilerinin seçimi	azaltma faktörü 1 ile - manyetik alana dayanıklı
Sensör modeli seçimi	Standart