




Regülatör plakası VABF-S2-2-R2C2-C-6

Ürün numarası: 555773

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	54 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Pnömatik dikey sıralama	2 için regülatör
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile
Sembol	00991581
Manometre ekleme	mümkün
Basınç kontrol aralığı	0.1 MPa ... 0.6 MPa
Basınç kontrol aralığı	1 bar ... 6 bar
Basınç kontrol aralığı	14.5 psi ... 87 psi
Giriş basıncı 1	0.5 bar ... 10 bar
Giriş basıncı 1	0.05 MPa ... 1 MPa
Giriş basıncı 1	7.25 psi ... 145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1230 g
Dikey sıralama montaj türü	manifold alt tabanına tekli bağlantı plakasına
Manometre bağlantısı	tutma klipsi ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kontrol paneli malzemesi	Süreç otomasyonu
Regülatör gövdesi malzemesi	Alüminyum pres döküm