


# Tahrik mili

## EAMB-18-9-8X16-10X12

Ürün numarası: 558035

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	8 mm
Tutucu çapı 2	10 mm
Boyut	70
Nominal uzunluk	16 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	8000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0.838 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	12 Nm
Ürün ağırlığı	29 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu