

Kaplin
EAMC-42-50-12-24
Ürün numarası: 558314

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	12 mm
Tutucu çapı 2	24 mm
Boyut	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. devir	6000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	34.8 kgmm ²
Aktarılabılır tork	17 Nm
Ürün ağırlığı	130 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu