


L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-L-G38-Q8-P10

Ürün numarası: 558715

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 6 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık Halkası |
| Tasarım | L şekli |
| Hazne boyutu | 10 |
| Tasarım | İtme-çekme prensibi |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa ... 1.6 MPa |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 bar ... 16 bar |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -13.775 psi ... 232 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C ... 70 °C |
| Nominal sıkma torku | 9 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ± %20 |
| Ürün ağırlığı | 37.7 g |
| Montaj türü | Dış altıgen SW16 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek dış G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | gümüş |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplı |
| Hortum contası malzemesi | NBR |