


L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQM-LH-G38-Q12-P10

Ürün numarası: 558836

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Tasarım	L şekli
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 16 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 232 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:--] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 70 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	82.7 g
Montaj türü	Dış altıgenli içi boş civata
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
İç boş civata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	NBR