

Hortum PUN-V0-10X2-WS-C

Ürün numarası: 561716

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	42 mm
İç çap	6 mm
Min. bükme yarıçapı	12 mm
Hortum özellikleri	enerji zincirleri için uygun
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 0.9 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 9 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 130.5 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 16 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 232 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Kaynak sıçramalı uygulamaları için: 20 °C'de maks. 1 MPa, 40 °C'de maks. 0,9 MPa, 60 °C'de maks. 0,7 MPa Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0527 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
Yangın testi malzeme	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığına ilişkin not	90 °C'ye kadar basınçsız kullanım
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.064 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Renk	beyaz
Renk hakkında not	alev koruması nedeniyle standart renkten sapma
Shore sertliği	D 54 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)