

# Bağlantı kablosu NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Ürün numarası: 562470

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	ISO 20401
Anahtarlama durumu göstergesi	Sarı LED
Ürün ağırlığı	170 g
Elektrik bağlantısı	4 uçlu / 3 uçlu Açılı soket / Düz soket M8x1 / M8x1
Çalışma gerilimi aralığı DC	20.4 V ... 26.4 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo özelliği	enerji zincirleri için uygun
Min. kablo bükülme yarıçapı	35 mm
Kablo çapı	3.3 mm
Kablo yapısı	2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 50 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Gövde malzemesi	TPE-U(PU)
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç altın kaplı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC