


# Eksenel kit EAMM-A-P5-28B-42A

Ürün numarası: 562640

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal uzunluk	16.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	10000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C ... 60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılır tork	1.1 Nm
Ürün ağırlığı	60 g
Aktüatör arayüz kodu	P5-28B
Arayüz kodu motor In	42A
Kaplin yuvası arayüz kodu	28B
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu