

# Bağlantı kablosu NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

Ürün numarası: 563712

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer  |
|---|--|
| Kablo tanımı                                  | Aksesuar kullanılarak  |
| Ürün ağırlığı                                 | 250 g  |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Kablo  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Açık uçlu  |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 5  |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 3  |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kumanda tarafı   |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | Yuvarlak   |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Soket  |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | açılı  |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | M9x0,5   |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 5  |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 3  |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü            | Vidalı bağlama   |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı şeması        | 00995744   |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V ... 30 V   |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 1.6 A  |
| 40 °C'de taşıma kapasitesine ilişkin not      | 0,34 mm <sup>2</sup> için 2,3 A<br>0,49 mm <sup>2</sup> için 3,6 A         |
| Aşırı gerilim direnci                         | 0.5 kV   |
| Blendaj                                       | Evet   |
| Kablo uzunluğu                                | 5 m  |
| Kablo özelliği                                | enerji zincirleri için uygun   |
| Test koşulları hat                            | Talep üzerine test koşulları   |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | ≥75 mm   |
| Kablo çapı                                    | 5.5 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,34 mm <sup>2</sup> + 0,49 mm <sup>2</sup> |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.49 mm <sup>2</sup>   |
| Damar uçları                                  | Kablo pabucu   |
| Koruma türü                                   | IP65<br>IP67   |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda  |
| Ortam sıcaklığı                               | -20 °C ... 80 °C   |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı          | -5 °C ... 80 °C  |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB RoHS direktifine göre   |

| Özellik                             | Değer                                      |
|-------------------------------------|--|
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                      | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                   | 1  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK         | 1 - korozyona düşük maruziyet              |
| Kablo kılıfı malzemesi              | TPE-U(PUR)                                 |
| Kablo kılıfının rengi               | açık gri                                   |
| Gövde malzemesi                     | Süreç otomasyonu<br>PBT<br>TPE-U(PUR)      |
| Gövde rengi                         | siyah                                      |
| Vidalı kilitleme malzemesi          | Pirinç, nikel kaplı                        |
| Fiş kontakları malzemesi            | Altın kaplı Bronz<br>Pirinç, altın kaplı   |
| Yalıtım kılıfı malzemesi            | TPE-U(PUR)                                 |