

Soket NECU-L3G8-C2-IS

Ürün numarası: 565709

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Patlamaya karşı koruma	Sertifikadaki notu dikkate alın Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bağlantı frekansı	100
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	55.5 g
Elektrik bağlantısı	8 pimli Vida bağlantısı Soket düz
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V ... 30 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	12 A
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Bağlantı kesiti	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40 °C ... 85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu
Gövde rengi	mavi
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı kalaylı