

Elektrik bağlantı plakası VAVE-L1-1VH2-LP

Ürün numarası: 566714

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Ters polarite koruması	iki kutuplu
İlave fonksiyonlar	Kıvılcım sönmese
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Aşırı gerilim direnci	0.8 kV
Kirlenme derecesi	3
Genişletilmiş ortam sıcaklığı	-5 - 60 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Ürün ağırlığı	1.5 g
Elektrik bağlantısı	2 pinli Soket
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	Klips
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu