

Hortum PAN-MF-10X1,25-SW

Ürün numarası: 570360

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	10 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	65 mm
İç çap	7.5 mm
Min. bükme yarıçapı	45 mm
Karşılık geldiği norm	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.9 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 19 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 275.5 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-60 °C ... 100 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.035 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 10 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 65 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P