


Hortum PAN-MF-12X1,5-SW

Ürün numarası: 570361

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	12 mm
akışla ilgili bükülme yarıçapı	70 mm
İç çap	9 mm
Min. bükme yarıçapı	50 mm
Karşılık geldiği norm	DIN 73378-PA12-PHL
Hortum özellikleri	enerji zincirleri için uygun
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1.9 MPa
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 19 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 275.5 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Mineral yağ
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-60 °C ... 100 °C
Uzunluğa göre ürün ağırlığı	0.051 kg/m
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 65 +/- 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Hortum malzemesi	PA12-P