

Adaptör VAVE-C8-1R1

Ürün numarası: 573194

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Sinyal durumu göstergesi	LED
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 IEC 60529'ye göre
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 60 °C
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Sıkma torku	0.25 Nm
Ürün ağırlığı	3.5 g
Elektrik bağlantısı	M8 / - Soket / soket
Koruyucu topraklama bağlantısı	mevcut değil
Montaj türü	merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu
Fiş kontakları malzemesi	Bronz