



Adaptör VMPAL-F14-G1/8

Ürün numarası: 574084

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.09 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 10 bar
Çalışma basıncı	-13.05 psi ... 145 psi
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 50 °C
Ürün ağırlığı	35 g
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 14 mm
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım