


Stoper Silindir DFSP-16-15-DF-PA

Ürün numarası: 576065

FESTO



General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	15 mm
Piston çapı	16 mm
Piston mili diş ölçüsü	M3
Sönümlleme	Esnek sönümlleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Piston Piston mili Profil borusu
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Piston mili ucu	Dişi diş
Sembol	00991217
Varyantlar	Piston milindeki dişi diş
Dönmeye karşı koruma/kılavuz	yuvarlak piston mili
Çalışma basıncı	0.1 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 bar ... 10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 5
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C
Dışarı çıkarılmış piston milinde izin verilen darbe kuvveti	880 N
Anahtarlama işlemi sırasında izin verilen yanıl kuvvet	147 N
Maks. döngü frekansı	5 Hz
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi diş ile aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan vidaları malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Makara malzemesi	Galvanize çelik

Özellik	Değer
Silindir borusu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım sürgülü eloksallı