

Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-20S-N14-7

Ürün numarası: 576434

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	İstenildięi gibi
Maks. valf yeri sayısı	7
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	821 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	1/4 NPT
Pnömatik baęlantı 3	1/4 NPT
Pnömatik baęlantı 5	1/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım