


# Konnektör NPQH-D-Q14-Q12-P10

Ürün numarası: 578333

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	11 mm
Hortum yerleştirme derinliği	19.5 mm ... 22.5 mm
Hortum yerleştirme derinliği hakkında not	Ø12 Derinlik 19,5 mm Ø14 Derinlik 22,5 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Sembol	00997424
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 2 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 20 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 290 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	45.8 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 14 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı
Tutma halkası malzemesi	PEI
Gevşetme halkası malzemesi	Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PEI