


# Y-Çabuk Bağlantı Elemanı NPQH-Y-Q6-Q4-P10

Ürün numarası: 578413

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	3.5 mm
Hortum yerleştirme derinliği	13 mm ... 15.8 mm
Hortum yerleştirme derinliği hakkında not	Ø6 Derinlik 15,8 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Tasarım	Y şekli
Hazne boyutu	10
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Sembol	00997424
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 2 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 20 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 290 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	0 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	35.9 g
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	gümüş
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı
Tutma halkası malzemesi	PEI
Gevşetme halkası malzemesi	Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PEI