


T-Dağıtıcı FCK-3-PK-6-KU

Ürün numarası: 6275

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5.3 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa ... 1 MPa
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 bar ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-13.775 psi ... 145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 6 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	POM