

# Elektrik adaptörü SASC-P4-A-M8-S

Ürün numarası: 8000327

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP40
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	Düz, açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu Çap 8 mm, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit Vidalı bağlama döndürülemez
Elektrik bağlantısı 1, uyumlu montaj tipi	Geçmeli kilitle uyumlu Döndürülebilir vida kilidiyle uyumlu
Montaj türü	vidalı
Gövde rengi	siyah
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Vida malzemesi	Yüksek alaşımlı çelik