

# Bobin VACS-C-C1-5

Ürün numarası: 8025331

FESTO



General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Çalıştırma türü                                 | elektrikli                                   |
| Montaj konumu                                   | herhangi bir                                 |
| Karşılık geldiği norm                           | IEC 61010-1                                  |
| Devreye girme süresi                            | 100%   |
| Yalıtım maddesi sınıfı                          | H  |
| Bobin karakteristik değerleri                   | 12 V DC: 2,6 W                               |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları             | +/- 10%                                      |
| Ruhsat  | c UL us - Tanınan (OL)                       |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş                  | UL MH18122                                   |
| Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması | -10 - 50 °C                                  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Akışkan sıcaklığı                               | -10 °C ... 50 °C                             |
| Koruma türü                                     | IP65   |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C ... 60 °C                             |
| Ürün ağırlığı                                   | 36.1 g                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü            | Soket  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi     | EN 175301-803'e göre C formu bağlantı şeması |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı       | 3  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması          | 00995860                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü              | Merkez vida M2,5                             |
| Montaj türü                                     | tırtıklı somunlu                             |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                                  |
| Gövde malzemesi                                 | PA<br>Çelik                                  |
| Bobin malzemesi                                 | Bakır<br>Çelik<br>Termoplastik               |
| Sargı malzemesi                                 | Bakır  |