


P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-25-N12-3-P53

Ürün numarası: 8026229

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. valf yeri sayısı	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	340 g
Montaj türü	montaj braketini ile
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım