


Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-25E-N12-6-P3

Ürün numarası: 8026292

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1662 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 3	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım