

P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-30-N34-9-P53

Ürün numarası: 8026354

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Maks. valf yeri sayısı	9
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1927 g
Montaj türü	montaj braketini ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım