


# Besleme plakası VABF-B10-30-P1A4-G38

Ürün numarası: 8026434

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma basıncı	-0.09 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 10 bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. sıkma torku	6 Nm
Ürün ağırlığı	167 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Pnömatik bağlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Besleme plakası malzemesi	Alüminyum pres döküm