

T-Baęlantı Parçası NPFC-T-G12-2R12-FMM

Ürün numarası: 8030258

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Dişli vidalı baęlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	100.7 g
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 2	R1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu