

# X-Fittings NPFC-X-R12-3G12-MFFF

Ürün numarası: 8030266

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	146.7 g
Pnömatik bağlantı 1	R1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu