

# Çift nipel NPFC-D-R18-R38-M

Ürün numarası: 8030280

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Dişli vidalı bağlantı malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.95 bar ... 50 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 150 °C
Ürün ağırlığı	20.16 g
Pnömatik bağlantı 1	R1/8
Pnömatik bağlantı 2	R3 / 8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu