

# Redüksiyon NPFC-R-G38-G18-FM

Ürün numarası: 8030316

FESTO



 General operating condition

## Veri sayfası

| Özellik                         | Değer   |
|---------------------------------|---|
| Dişli vidalı bağlantı malzemesi | Pirinç, nikel kaplı                           |
| Hazne boyutu                    | 10  |
| Çalışma basıncı                 | -0.95 bar ... 50 bar                          |
| İşletim ortamı                  | ISO 8573-1:2010 [-::-] uyarınca basınçlı hava |
| Korozyon direnci sınıfı KBK     | 1 - korozyona düşük maruziyet                 |
| LABS uygunluğu                  | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Ortam sıcaklığı                 | -20 °C ... 150 °C                             |
| Ürün ağırlığı                   | 30.1 g  |
| Pnömatik bağlantı 1             | G3/8  |
| Pnömatik bağlantı 2             | G1/8  |
| Malzeme hakkında not            | RoHS uyumlu                                   |