

# Bobin VACF-B-C1-7

Ürün numarası: 8030812

FESTO



General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Karşılık geldiği norm	IEC 61010-1
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	48 V DC: 3,4 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- %10
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH18122
Ortam ve akışkan sıcaklığının sınırlandırılması	-20 - 50 °C
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C ... 50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	54.3 g
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	EN 175301-803'e göre C formu bağlantı şeması
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması	00995860
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Merkez vida M2,5
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Süreç otomasyonu Çelik
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır