

Baęlantı Parçası NEAU-A-N8-1

Ürün numarası: 8032868

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	1
Tasarım	T oluęu için
Montaj türü	T oluęuna sıkıştırılmış T oluęu boyunca ve enince Yukarıdan oluęa yerleřtirilebilir
Ortam sıcaklıęı	-25 °C ... 85 °C
Depolama sıcaklıęı	-25 °C ... 85 °C
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	Polyamid amplifikatörlü
Vida malzemesi	Yüksek alařımlı paslanmaz çelik
Kanal somunu malzemesi	Nikel kaplı pirinç