

Bobin

VACC-S18-120-A1-1A

Ürün numarası: 8040890

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	İstenildiği gibi
Anahtarlama konumu göstergesi	Hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	24 V AC: 50/60 Hz, çıkış 12,0 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	%-15 / %+10
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	530 g
Elektrik bağlantısı	A formu Soket EN 175301-803'e göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bobin malzemesi	Süreç otomasyonu Çelik