

# Sabit kısma valfi VFFG-T-F4-5

Ürün numarası: 8047346

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Montaj türü	yivli
Çalışma basıncı	-0.09 MPa ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0.9 bar ... 10 bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C ... 60 °C
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Boyut	ø 4 mm için
Nominal genişlik	0.5 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0.4 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu