

Bağlantı kablosu NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1

Ürün numarası: 8047671

FESTO



 General operating condition

Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sinyal durumu göstergesi | Sarı LED |
| İlave fonksiyonlar | Koruyucu devre |
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Bağlantı frekansı | 50 |
| Ürün ağırlığı | 50 g |
| Elektrik bağlantısı 1, işlem | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım | köşeli |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı | açılı |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | Bağlantı şeması ZC, metrik vida |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 2 |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 2 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | merkezi vidalı M2 solenoid valf üzerine |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı şeması | 00995625 |
| Elektrik bağlantısı 2, işlem | Kumanda tarafı |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü | Kablo |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi | Açık uçlu |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı | 2 |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 2 |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 20.4 V ... 26.4 V |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Aşırı gerilim direnci | 2.4 kV |
| Ters polarite koruması | iki kutuplu |
| Koruyucu topraklama bağlantısı | mevcut değil |
| Kablo uzunluğu | 2.5 m |
| Kablo özelliği | enerji zincirleri için uygun |
| Test koşulları hat | Talep üzerine test koşulları |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme | ≥29 mm |
| Kablo çapı | 2.9 mm |
| Kablo çapı toleransı | ± 0,1 mm |
| Kablo yapısı | 2 x 0,14 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.14 mm ² |
| Koruma türü | IP65 |
| Koruma türüne ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C ... 50 °C |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|--|
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kirlenme derecesi | 3 |
| Kirlenme derecesine ilişkin not | monte edilmiş durumda |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| Kablo kılıfı malzemesi | TPE-U(PUR) |
| Kablo kılıfının rengi | gri |
| Gövde malzemesi | TPE-U(PU) |
| Gövde rengi | siyah |
| Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Fiş kontakları malzemesi | Kalaylı bakır alaşımı |
| Yalıtım kılıfı malzemesi | PP |